

Характеристики

Соединение	Штуцер для шланга имеет диаметр 6 мм
-------------------	--------------------------------------



Указания

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Описание

Вакуумный фильтрационный прибор из стекла для визуальной оценки состояния жидкостей.

Указание по заказу

Мембранный фильтр, вакуумный насос и всасывающий шланг заказываются отдельно.

Дополнительная информация

С помощью вакуумного насоса проба масла всасывается через фильтр в емкость для фильтрата. Оставшиеся на фильтре загрязнения позволяют судить о загрязнении масла. Объем емкости для фильтрата составляет 1000 мл, объем стеклянной насадки составляет 250 мл, емкость фильтрационной бутылки составляет 12,5 см² при диаметре фильтра 50 мм.

Артикул

Наименование
[HKVAK-FILTRA-GL](#)